

# Mekaaninen suodatin

## Tekninen erittely

Mekaanisella suodattimella poistetaan vedestä haitallisia hiukkasia. Lanka-, muovi- ja metallipanoksia käytetään hiukkasien poistoon. Aktiivihiiltä käytetään vähentämään epämiellyttäviä hajuja sekä makuja Polyfosfaattia käytetään pehmentämään vettä. Suodattimia voidaan asentaa peräkkäin. Suodatinkoteloita on 10 ja 20 tuuman kokoisina R20 tai R25 sk-liitännällä. 10 tuuman suodatinta on saatavana messinkirunkoisena. Myös itsepuhdistuvia suodattimia on varasto-ohjelmassa.



## Polypropyleeni lanka

Hiukkassuodatin 10µ. Virtaushäviö 25%

## Aktiivihiili

Huonon maun ja hajun poistoon. Virtaushäviö 60%

## Karkea muovi

Hiukkassuodatin 60µ. Voidaan puhdistaa. Virtaushäviö 10%

## Karkea metalli

Hiukkassuodatin 60µ. Voidaan puhdistaa. Virtaushäviö 10%

## Polyfosfaatti

Veden pehmennykseen. Virtaushäviö 60%



## Tuoteseloste

### Tekniset tiedot, muovirunko

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>Maks. virtaama:</b>       | 58 l/min |
| <b>Maks. paine:</b>          | 8 bar    |
| <b>Maks. veden lämpötila</b> | +45°C    |

### Tekniset tiedot, metallirunko

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>Maks. virtaama:</b>       | 58 l/min |
| <b>Maks. paine:</b>          | 10 Bar   |
| <b>Maks. veden lämpötila</b> | +55°C    |

## Yhteystiedot

Oy Suomen EMS-Tekniikka Ab

Kaivurinkatu

08200 LOHJA

[www.emspump.fi](http://www.emspump.fi)

Puh: 019 36 281

Fax: 019 343 841

[ems@emspump.fi](mailto:ems@emspump.fi)